

Junta iluminada
MEB-LD-12-24DC
Número de artículo: 151717

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicador de posición de conmutación	Diodo emisor de luz
Tipo de fijación	En electroválvula con tornillo central M2,5
Peso del producto	0.6 g
Conexión eléctrica	Forma C según DIN NE 175301-803 Forma rectangular MSEB
Margen de tensiones de servicio DC	12 V...24 V
Conexión a conductor protector	Presente
Potencia nominal de la junta luminosa	0.05 W
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	TPE-U (PU)
Color	Transparente