

Racor en codo LJK-1/8-I/I

Número de artículo: 151784

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	25 g
Fijación de la ventosa	G 1/8
Conexión de vacío	G1/8