

Actuador lineal DGO-1/2"- -P-A-B

Número de artículo: 15227

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	0.04 in...157 in
Diámetro del émbolo	1/2"
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Guía	Guía deslizando
Presión de funcionamiento	2 bar...7 bar
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	68 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	68 N
Conexión neumática	10-32 UNF-2B