


# Actuador lineal DGO-1 5/8"- -PPV-A-B

Número de artículo: 15232

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	0.04 in...157 in
Diámetro del émbolo	1 5/8"
Amortiguación	Amortiguación neumática, regulable en ambos lados
Guía	Guía deslizante
Principio de arrastre	Con unión magnética
Presión de funcionamiento	1.3 bar...7 bar
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Longitud de amortiguación	23 mm
Conexión neumática	1/4 NPT