


Placa de enlace angular NAVW-1/4-1-ISO

Número de artículo: 152789

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conforme a la norma	ISO 5599-1
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Aceite de éster < 0,1mg/m³, según ISO 8573-1:2010 [-:-:2].
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...80 °C
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	320 g
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión aire de pilotaje 12/14	G1/8
Conexión del airea auxiliar de pilotaje 12	G1/8
Conexión del aire de pilotaje 14	G1/8
Conexión aire de pilotaje 12	G1/8
Conexión aire de pilotaje 14	G1/8
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio