

Placa de enlace angular NAVW-1/2-NPT-3

Número de artículo: 152794

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	190 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Aceite de éster < 0,1mg/m ³ , según ISO 8573-1:2010 [-:~:2].
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...80 °C
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión aire de pilotaje 12/14	1/8 NPT
Conexión del aire auxiliar de pilotaje 12	1/8 NPT
Conexión del aire de pilotaje 14	1/8 NPT
Conexión aire de pilotaje 12	1/8 NPT
Conexión aire de pilotaje 14	1/8 NPT
Conexión neumática 1	1/2 NPT
Conexión neumática 2	1/2 NPT
Conexión neumática 4	1/2 NPT
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio