

Descarga de condensados WA-2

Número de artículo: 152810

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	Mecánico
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Accionamiento manual auxiliar	Sin enclavamiento
Purga de condensado	Totalmente automático
Forma constructiva	Externo mecánico totalmente automático
Magnitud de medición	Nivel de llenado
Función de la válvula	2/2 abierta monoestable
Presión de funcionamiento	1.5 bar...14 bar
Medio de funcionamiento	Agua
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Temperatura del medio	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso del producto	92 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Conexión de la purga de condensado	PK-4
Conexión neumática	M9
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado