

# Válvula de bola QH-QS-4-1/8

Número de artículo: 153486

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Biestable de 2/2 vías
Conexión neumática 1	R1/8
Conexión neumática 2	QS-4
Tipo de accionamiento	Manual
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	235 l/min
Diámetro nominal	2.5 mm
Presión de funcionamiento	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material del cuerpo	PBTP
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Principio de sellado	Blando
Forma constructiva	Válvula de bola
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	14 g
Material del pivote atornillado	Latón niquelado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS