

Manguito de fijación EAMH-60-10-C18.1-P

Número de artículo: 1545242

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	60
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	1.4 kgmm ²
Peso del producto	38 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS