

Fijación para perfil
EAHF-V2-80/100-P
Número de artículo: 1547780

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 5 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Fuerza axial máx.	1.6 kN
Peso del producto	570 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS