

Leva de conmutación DASI-Q11-20/25-A-SL

Número de artículo: 1568436

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamaño | 20 25 |
| Forma constructiva | Para ranura en T |
| para Ø de émbolo | Ø 20 Ø 25 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso del producto | 4 g |
| Tipo de fijación | aprisionado con ranura en T Con pasador roscado Con rosca interior |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de los tornillos | Acero Galvanizado |