


Brida basculante SUA-25

Número de artículo: 157321

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso del producto	45 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Aleación de forja de aluminio
Material del bulón	Acero cincado
Material del casquillo	Acero para muelles
Material del cojinete	Material sintético
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material del fusible	Acero para muelles
Material del eje	Acero Con capa protectora