


Brida basculante SNGB-320

Número de artículo: 157513

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	320
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso del producto	26636 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Fundición de grafito esferoidal
Material del bulón	Acero Galvanizado
Material del cojinete	Material sintético
Material del disco	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero Galvanizado
Material del fusible	Acero de muelles, galvanizado