

Soporte para sensor DASI-Q11-20-A-SR

Número de artículo: 1581420

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20
Forma constructiva	Para ranura en T Regleta para sensores
para Ø de émbolo	Ø 20
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	32 g
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T Con taladro pasante y tornillo Con tuercas deslizantes
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los tornillos	Acero Galvanizado