

Comprobador para sensor SM-TEST-1

Número de artículo: 158481



Hoja de datos

Característica	Valor
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Margen de tensiones de servicio DC	12 V...20 V
Alimentación eléctrica	Dos pilas de bloque de 9 V
Indicación de dispuesto para el funcionamiento	Diodo emisor de luz verde
Grado de protección	IP20
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L