


Conducto de conexión NHSB-A1-10-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Número de artículo: 1585794

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud del tubo protector	10 m
Posición de montaje	Cualquiera
Uso en exteriores	Lugares de trabajo protegidos contra la intemperie, clase C1 según IEC 60654-1
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Humedad relativa del aire	5 - 100 % Condensación
Grado de protección	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C...60 °C
Conexión eléctrica 1	Conector recto de 5 pines
Conexión eléctrica 2	Extremo abierto, 5 filos
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conexión neumática	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Radio de flexión mín. del cable	100 mm
Estructura de cable	5 x 0,75 mm ²
Peso del producto	2500 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo protector	PA
Material del racor de tubo flexible protector	PA
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material de las juntas	TPE