


Conjunto paralelo EAMM-U-110-D80-80G-120-S1

Número de artículo: 1589706

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	110
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	5000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	799 kgmm ²
Par de accionamiento en vacío	0.3 Nm
Momento de giro transmisible	25 Nm
Peso del producto	5310 g
Código de interfaz del actuador	D80B
Código de interfaz, entrada motor	80G
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS