

Válvula de estrangulación y antirretorno GR-M3

FESTO

Número de artículo: 15899



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulación y antirretorno
Conexión neumática 1	M3
Conexión neumática 2	M3
Elemento de ajuste	Tornillo moleteado
Tipo de fijación	En panel frontal Con taladro pasante A elegir:
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	29.5 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	26 l/min...27.5 l/min
Presión de funcionamiento	0.3 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posición de montaje	Cualquiera
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Peso del producto	2.5 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del tornillo de regulación	Latón