

# Conexión en T encastrable NPKA-T-Q6-E-P10

Número de artículo: 1590710

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	4 mm
Profundidad de inserción del tubo flexible	25.8 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	10
Forma constructiva	Principio Push-pull
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	12.5 g
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA66-GF30
Material de la junta para roscas	NBR
Material del casquillo	POM
Material de la junta del tubo flexible	NBR