


Filtro LF-1-D-MAXI-A

Número de artículo: 159619

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Purga de condensado	Totalmente automático
Forma constructiva	Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación
Protección de funda	Funda metálica de protección
Presión de funcionamiento	2 bar...12 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	5300 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso del producto	1440 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con accesorios
Conexión neumática 1	G1
Conexión neumática 2	G1
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del filtro	PE
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC