

Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D80-100A-S1

Número de artículo: 1600673

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	93.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	5500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	128 kgmm ²
Momento de giro transmisible	60 Nm
Peso del producto	2030 g
Código de interfaz del actuador	D80
Código de interfaz, entrada motor	100A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS