

# Acumulador de aire comprimido CRVZS-0.4

Número de artículo: 160234

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Volumen	0,4 l
Posición de montaje	Cualquiera
Conforme a la norma	AD 2000
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Certificación	CRN TÜV
Organismo que expide el certificado	TSSACRNOH17477.5C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-] Nitrógeno
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura del medio	-10 °C...100 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...100 °C
Par de apriete máx. de rosca de conexión	23 Nm
Peso del producto	543 g
Tipo de fijación	Bornes de sujeción
Conexión neumática	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del acumulador de aire comprimido	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los bornes de sujeción	Acero inoxidable de alta aleación