

Acumulador de aire comprimido CRVZS-2

Número de artículo: 160236

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Volumen	2 l
Posición de montaje	Cualquiera
Conforme a la norma	AD 2000
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Certificación	CRN TÜV
Organismo que expide el certificado	TSSACRNOH17477.5C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-] Nitrógeno
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura del medio	-10 °C...100 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...100 °C
Par de apriete máx. de rosca de conexión	55 Nm
Peso del producto	1681 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática	G1/2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del acumulador de aire comprimido	Acero inoxidable de alta aleación