

# Conecotor acodado PEV-1/4-A-WD

Número de artículo: 161209

**FESTO**



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión eléctrica	4 pines Zócalo acodado
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utilaje eléctrico
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS