



Electroválvula MN1H-2-1 1/2-MS-NPT

Número de artículo: 161735

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Válvula de diafragma
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Conexión de las válvulas de proceso	1 1/2 NPT
Diámetro nominal	40 mm
Función de la válvula	2/2 cerrada monoestable
Accionamiento manual auxiliar	Con accesorios enclavables Sin enclavamiento
Sentido de flujo	No reversible
Medio	Aire comprimido filtrado, grado de filtración de 200 µm
Función de escape	No estrangulable
Tipo de reposición	Muelle neumático
Tipo de control	Servopilotado
Presión del medio	0.5 bar...10 bar
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Código de material tornillo	1.4301
Peso del producto	2600 g
Grado de protección	IP65