

Fijación por pies HZF-40

Número de artículo: 161808

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	142 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado