

Brida basculante SZF-40

Número de artículo: 161822

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso del producto	75 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero inoxidable de alta aleación
Material del cojinete	Material sintético
Material de los tornillos	Acero, galvanizado