

Conector acodado MPPE-3-B

Número de artículo: 161839

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	500
Tipo de fijación	con tuerca de unión
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	65 g
Conexión eléctrica	8 pines Zócalo acodado Soldable
Margen de tensiones de servicio DC	60 V
Carga admisible de corriente	5 A
Racor de cables	Pg9
Diámetro del cable admisible	6 mm...8 mm
Sección de cable	0.75 mm ²
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-30 °C...95 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de las tuercas de unión	PA
Material de los contactos crimp	Cobre Estañado