


# Fijación por brida CRFNG-80

Número de artículo: 161850

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | 80                                                                                                                                                                                                                        |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                                                                                                                                                                |
| Conforme a la norma                                        | ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                             |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 4 - riesgo de corrosión muy alto                                                                                                                                                                                          |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                            |
| Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio | No pueden utilizarse metales con más de un 5 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas |
| Temperatura ambiente                                       | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                           |
| Peso del producto                                          | 1508 g                                                                                                                                                                                                                    |
| Material de la fijación                                    | Acero inoxidable de alta aleación                                                                                                                                                                                         |
| Material de los tornillos                                  | Acero inoxidable de alta aleación                                                                                                                                                                                         |