


Fijación por brida CRFNG-100

Número de artículo: 161851

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	100
Posición de montaje	Cualquiera
Conforme a la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 5 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	2054 g
Material de la fijación	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación