

Fijación por brida CRFV-32

Número de artículo: 161858

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Peso del producto	103 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación