


# Combinación de filtros LFMBA-3/8-D-MIDI

Número de artículo: 162661

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                        | Valor                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                | Midi                                                           |
| Serie                                 | D                                                              |
| Posición de montaje                   | Vertical +/- 5°                                                |
| Grado de filtración                   | 0.01 µm                                                        |
| Grado de eficacia del filtro          | 99.9999 %                                                      |
| Purga de condensado                   | Giro manual                                                    |
| Forma constructiva                    | Filtro de fibras                                               |
| Volumen máx. de condensado            | 43 ml                                                          |
| Protección de funda                   | Funda metálica de protección                                   |
| Presión de funcionamiento             | 1 bar...16 bar                                                 |
| Medio de funcionamiento               | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes |
| Conformidad PWIS                      | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Clase de pureza del aire en la salida | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Gases inertes |
| Temperatura del medio                 | 1.5 °C...60 °C                                                 |
| Contenido de aceite residual          | 0.01 mg/m³                                                     |
| Temperatura ambiente                  | -10 °C...60 °C                                                 |
| Peso del producto                     | 1300 g                                                         |
| Tipo de fijación                      | Instalación en la tubería<br>Con accesorios                    |
| Conexión neumática 1                  | G3/8                                                           |
| Conexión neumática 2                  | G3/8                                                           |
| Nota sobre el material                | Conformidad con la Directiva RoHS                              |
| Material del filtro                   | Fibra de borosilicato                                          |
| Material del cuerpo                   | Fundición inyectada de cinc                                    |
| Material de la funda                  | PC                                                             |