

Placa base
PAML-CP-186-HP3-G212
Número de artículo: 1629299

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	186
Diámetro nominal DN	54
Serie	L
Presión de funcionamiento	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura del medio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso del producto	4900 g
Conexión neumática 1	G2 1/2
Conexión neumática 2	G2 1/2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Aleación de forja de aluminio
Material de las juntas	NBR
Material de los tornillos	Acero inoxidable