

Leva de conmutación
DASI-Q11-32-A-SL
Número de artículo: 1631824

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Forma constructiva	Para ranura en T
para Ø de émbolo	Ø 32
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	6 g
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T Con pasador roscado Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los tornillos	Acero Galvanizado