

Kit de brida basculante DAMT-V1-80-A

Número de artículo: 163529

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa. Excepciones: placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carga máx. admisible	6 kN
Peso del producto	1494 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los tornillos	Acero Galvanizado
Material de la brida basculante con pivotes	Acero cincado
Material de la pieza de fijación	Acero cincado
Material de la barra	Acero inoxidable de alta aleación