

Unidad de rueda libre FLSM-32-L

Número de artículo: 164232

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Sentido de giro	Rotación a la izquierda
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro teórico con 6 bar	9.96 Nm
Peso del producto	1500 g
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Material del casquillo	Acero de cementación
Material del eje	Acero cementado