

# Silenciador UC-M5

Número de artículo: 165003

**FESTO**



## Hoja de datos

| Característica                       | Valor   |
|--------------------------------------|---|
| Posición de montaje                  | Cualquiera                                      |
| Tamaño del depósito                  | 1   |
| Presión de funcionamiento            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                 |
| Caudal contra atmósfera              | 350 l/min                                       |
| Medio de funcionamiento              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--:--] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado   |
| Conformidad PWIS                     | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Nivel de presión acústica            | 60 dB(A)  |
| Temperatura ambiente                 | -10 °C...70 °C                                  |
| Peso del producto                    | 0.4 g   |
| Conexión neumática                   | M5  |
| Material del inserto amortiguador    | PE  |
| Material del pivote atornillado      | Reforzado con PA<br>PE                          |
| Nota sobre el material               | Conformidad con la Directiva RoHS               |