

**Silenciador  
UC-QS-3H**  
Número de artículo: 165005

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                       | Valor                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Posición de montaje                  | Cualquiera                                    |
| Tamaño del depósito                  | 1                                             |
| Presión de funcionamiento            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar               |
| Caudal contra atmósfera              | 170 l/min                                     |
| Medio de funcionamiento              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Conformidad PWIS                     | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Nivel de presión acústica            | 60 dB(A)                                      |
| Temperatura ambiente                 | -10 °C...70 °C                                |
| Peso del producto                    | 0.4 g                                         |
| Conexión neumática                   | QS-3                                          |
| Material del inserto amortiguador    | PE                                            |
| Material del pivote atornillado      | PE                                            |
| Nota sobre el material               | Conformidad con la Directiva RoHS             |