

Cable de fibra óptica SOEZ-LLG-RT-0,5-M6X0,75

Número de artículo: 165356

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Procedimiento de medición	Cable de fibra óptica Sensor de reflexión directa
Temperatura ambiente	-20 °C...160 °C
Tamaño	M6x0,75
Peso del producto	34 g
Material del cuerpo	Latón Cromado
Límite superior del margen de ajuste	100 mm
Temperatura ambiente para instalación móvil	-20 °C...120 °C
Grado de protección	IP54
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L