

Cable de fibra óptica SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Número de artículo: 165357

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Procedimiento de medición	Barrera de luz unidireccional Cable de fibra óptica
Temperatura ambiente	-20 °C...160 °C
Tamaño	M4
Peso del producto	46 g
Material del cuerpo	Latón Cromado
Límite superior del margen de ajuste	280 mm
Temperatura ambiente para instalación móvil	-20 °C...120 °C
Grado de protección	IP54
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L