

cable de conexión


KRP-1-24-5

Número de artículo: 165613
Producto sustituido

FESTO

Conector tipo zócalo para placa de relé del terminal de válvulas CPV con cable.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2024. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con taladro pasante
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	94 g
Conexión eléctrica	2 contactos Conector acodado tipo zócalo
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 26 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 20 V
Resistencia a la corriente	1 A
Longitud del cable	5 m
Diámetro del cable	3,5 mm
Estructura del cable	2x0,25
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material de la carcasa	PUR
Material de los contactos crimp	Bronce