

Soporte para sensor DASI-Q11-16-A-SR

Número de artículo: 1692983

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	16
Forma constructiva	Para ranura en T Regleta para sensores
para Ø de émbolo	Ø 16
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	28 g
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T Con taladro pasante y tornillo Con tuercas deslizantes
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los tornillos	Acero Galvanizado