


Módulo de punto de consigna SPC200-2AI-U

Número de artículo: 170177

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Error máximo de refuerzo	0,2 %
Precisión absoluta para tensión de referencia	0,4 %
Cantidad de entradas analógicas	2
Resolución	12 Bit
Filtro de entrada	de paso bajo 16 Hz
Margen de tensión de entradas	0 ... 10 V
Corriente máxima de carga de la fuente de tensión de referencia	8 mA
Error offset máximo	1,5 mV
Resistencia mínima de la entrada	200 kOhm
Tensión de referencia	10 V
Consumo de corriente típico, tarjeta	10 mA
Peso del producto	55 g
Presión absoluta del convertidor	< 0,3 % FS
No lineal	3 LSB
Conexión eléctrica, entradas	Soporte multitubo 9 contactos
Lugar de montaje	a partir de 3