

# Cable de conexión KSPC-AIF-1-WD-5

Número de artículo: 170236

FESTO

para controlador de interfaz de ejes.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensión de funcionamiento AC	$\leq 60$ V
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso del producto	266 g
Conexión eléctrica 1	Conector acodado tipo zócalo, M9, 5 contactos, apantallado
Conexión eléctrica 2	Regleta de terminales, 5 contactos
Estructura del cable	$2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$
Diámetro del cable	5,5 mm
Longitud del cable	5 m
Color del cuerpo	Negro
Color de la cubierta del cable	Gris luminoso
Información sobre el material de la tuerca	latón niquelado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PA reforzado PBT TPE-U(PUR)
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PUR)
Información sobre el material del contacto crimp	Bronce chapado en oro Aleación de cobre estañada