

Caja tomacorriente MSSD-C-4P

Número de artículo: 171157



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	22 g
Conexión eléctrica	3 pines Zócalo acodado Forma A según DIN NE 175301-803 Forma rectangular MSC Forma rectangular MSN1
Racor de cables	Pg9
Diámetro del cable	6 mm...8 mm
Sección nominal del cable	1.5 mm²
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Material sintético
Color del cuerpo	Negro