


# Filtros

## LF-3/4-D-5M-MIDI-A-NPT

Número de artículo: 173699

FESTO



### Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                             | Midi                                                              |
| Serie                                              | D                                                                 |
| Posición de montaje                                | Vertical                                                          |
| Grado de filtración                                | 5 µm                                                              |
| Purga de condensado                                | Totalmente automático                                             |
| Protección de funda                                | Funda metálica de protección                                      |
| Presión de funcionamiento                          | 2 bar...12 bar                                                    |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 2000 l/min                                                        |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gases inertes    |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado                                  |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura de almacenamiento                      | -10 °C...60 °C                                                    |
| Clase de pureza del aire en la salida              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes    |
| Temperatura del medio                              | 5 °C...60 °C                                                      |
| Temperatura ambiente                               | 5 °C...60 °C                                                      |
| Tipo de fijación                                   | Instalación en la tubería<br>Con escuadra de montaje<br>A elegir: |
| Conexión neumática 1                               | 3/4 NPT                                                           |
| Conexión neumática 2                               | 3/4 NPT                                                           |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                 |
| Material del filtro                                | PE                                                                |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de cinc                                       |
| Material de la funda                               | PC                                                                |