


Lubricador
LOE-1/4-D-MINI-NPT
 Número de artículo: 173821

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Llenado máximo de aceite	45 cm ³
Protección de funda	Funda metálica de protección
Presión de funcionamiento	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Caudal mínimo para la función de lubricación	3 l/min
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	2300 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	270 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la funda	PC