


# Unidad de mantenimiento FRC-3/8-D-5M-MINI-NPT

Número de artículo: 173848

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor  |
|--|--|
| Tamaño   | Mini   |
| Posición de montaje                                | Vertical   |
| Purga de condensado                                | Manual sin enclavamiento   |
| Grado de filtración                                | 5 µm   |
| Presión de funcionamiento                          | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar  |
| Margen de regulación de presión                    | 0.5 bar...12 bar   |
| Histéresis máx. de la presión                      | 0.02 MPa<br>2.9 psi  |
| Histéresis máxima de la presión                    | 0.2 bar  |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 1050 l/min   |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gases inertes               |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado   |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Clase de pureza del aire en la salida              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Gases inertes               |
| Temperatura del medio                              | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C   |
| Peso del producto                                  | 660 g  |
| Tipo de fijación                                   | Instalación en la tubería<br>Con escuadra de montaje<br>A elegir:            |
| Conexión neumática 1                               | 3/8 NPT  |
| Conexión neumática 2                               | 3/8 NPT  |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS  |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de cinc  |
| Material de la funda                               | PC   |