


# Brida basculante SNC-40

Número de artículo: 174384

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                  | 40                                                                            |
| Basado en la norma                      | ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                                                                |
| Temperatura ambiente                    | -40 °C...150 °C                                                               |
| Carga máx. admisible                    | 1.5 kN                                                                        |
| Peso del producto                       | 141 g                                                                         |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                                             |
| Material de la fijación                 | Fundición inyectada de aluminio                                               |
| Material del bulón                      | Acero<br>Galvanizado                                                          |
| Material de los tornillos               | Acero<br>Galvanizado                                                          |
| Material del fusible                    | Acero para muelles<br>Galvanizado                                             |