

# Brida basculante SNCS-32

Número de artículo: 174397

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carga máx. admisible	1 kN
Peso del producto	86 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Fundición inyectada de aluminio
Material de la articulación de rótula	Acero PTFE
Material de los tornillos	Acero Galvanizado